

Fiche produit

mzr-2509X2 Ex · Modèles ATEX



Description

La micropompe mzr-2509X2 Ex couvre une plage de débit allant de 0,0015 à 6 ml/min. Cette pompe effectue un dosage très précis de liquides lubrifiants ou non à des pressions élevées et à de faibles pulsations. La structure compacte des pompes Ex, la large plage de viscosité des fluides véhiculables et les petites dimensions caractérisent cette gamme. Les pompes sont utilisées notamment pour les applications de l'industrie chimique et la technologie des procédés. Elles sont adaptées au dosage en continu et discret de l'eau, des solutions aqueuses, des solvants, des produits alcalins et des liquides visqueux. Une gamme d'accessoires soigneusement sélectionnés est disponible.

Avantages

- Ex-certification ATEX conform with EU Directive 2014/34/EU
- Precision motor and sophisticated control ATEX DC-servomotor with integrated microcontroller
- High dosage precision precision CV < 1 % at low volumes
- Compact dimensions length < 356 mm, including Ex-motor
- Broad viscosity range methanol, solvents, adhesives, grease, gel
- Low pulsation delivery, low shear stress rotary micro annular gear technology

Caractéristiques techniques

Débit volumique	0,0015 - 6 ml/min
Quantité de dosage minimum	0,25 µl
Volume de refoulement	1,5 µl
Plage de pression différentielle	0 - 5 bar
Pression d'entrée maximale	5 bar (10 bar *)
Plage de température ambiante	0 ... +40 °C
Plage de température du fluide	-5 ... +40 °C
Plage de viscosité	0,3 - 5.000 mPas
Précision du dosage CV	< 1 % (Coefficient de variation CV)
Certification ATEX	CE Ex II 2G Ex h IIC T4 Gb
Emplacement	Zone Ex 1, 2
Composants en contact avec le fluide	Acier inoxydable 316L (1.4404, 1.4435), carbure de tungstène base nickel ; bague d'étanchéité d'arbre : PTFE renforcé en graphite, acier inoxydable 316L ; joints statiques : FKM, option : EPDM, FFKM
Entraînement	Moteur BLDC avec contrôleur de mouvement intégré, 24 V DC, 2 A, 53 W, Capteurs de hall analogiques (3000 impulsions / tour)
Plage de vitesse de rotation	1 - 4.000 tr/min
Longueur du câble	10 m
Poids	Environ 3.200 g
Remarque	* avec module d'étanchéité par barrière en option, Solutions personnalisées sur demande.

Generell


Même si des paramètres remplissent de façon individuelle les plages de performance indiquées, certaines combinaisons de paramètres ne sont néanmoins pas réalisables. Les paramètres peuvent aller en deçà ou au-delà des performances indiquées dans des conditions optimales. Pour une application particulière, veuillez prendre contact avec HNP Mikrosysteme. Les performances du produit peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques.

Ce document est susceptible d'être modifié sans préavis.


Accessories

- Boîtier de raccordement S-G05
- m zr-Touch Control
- Module d'étanchéité

Dimensions m zr-2509X2 Ex



Dimensions mzr-2509X2 S/F Ex



Brevets et marques

Les micro pompes gérotor (et corps de pompes) sont protégées par les brevets enregistrés suivants : EP 1 354 135 B1 ; US 7,698,818 B2 ; DE 10 2011 001 041 B4 ; CN 103 348 141 B ; US 10,012,220 B2 ; CN 103 732 921 B ; US 9,404,492 B2 ; US 6,520,757 B1.

HNPM®, mzr®, MoDoS®, µ-Clamp®, µDispense®, Centifluidic Technologies®, LiquiDoS®, smartDoS®, colorDoS® sont des marques déposées allemandes de HNP Mikrosysteme GmbH.

Contact

HNP Mikrosysteme GmbH
18 avenue de la Paix Simone Veil
F-67000 Strasbourg

T +33 | 3.88.64.27.24.
F +33 | 3.88.64.05.83.
myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr

Statut 2023/06