

Fiche produit

S-KB-4 · Commandes



Description

La commande S-KB-4 est recommandée pour le dosage en continu comme servovariateur 2-Q-DC universel, compact et peu coûteux pour la régulation de vitesse de la micropompe gérotor mzs-7241. L'asservissement de vitesse par les capteurs de Hall du moteur DC sans balais permet d'obtenir un débit constant. La vitesse peut être définie par un potentiomètre externe ou une tension analogique externe (0 ... 10 V).

Avantages

- Commande de la pompe pour dosage en continu
- Servovariateur 2-Q-DC à prix modéré
- Pour moteurs DC sans balais avec capteurs de Hall numériques
- Boîtier petit et compact en aluminium
- Définition de vitesse via la tension de consigne externe
- Limitation de courant prédéfinie
- Raccordement simple de la micropompe gérotor à l'aide de bornes à vis

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Régulation | Régulateur PI pour la vitesse |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (5 – 28 V) |
| Courant de sortie permanent max. | 4A |
| Courant de crête max. en sortie | 6 A |
| Plage de vitesse de rotation | 500 - 6.000 tr/min |
| Borne d'alimentation | Bornes à vis au pas de 5 mm |
| Raccordement de la pompe | Bornes à vis au pas de 5 mm |
| Entrée de consigne de la vitesse « U _i » | Signal de tension 0 ... 10 V ; Potentiomètre externe 10 k Ω |
| Entrée de sens de rotation « DIR » | Marche à droite : Niveau bas (0 ... 0,5 V) ; Marche à gauche : Niveau haut (4 V ... UB) |
| Sortie pour erreur « FG » | Open collector max. UB / 15 mA ; pas d'erreur : Niveau haut |
| Plage de température du fluide | 0 ... +60 °C |
| Classe de protection | IP 20 |
| Dimensions (L x l x H) | Environ 65 x 58 x 22 mm |
| Poids | Environ 160 g |
| Remarque | Sous réserve de modification. |

Generell

Même si des paramètres remplissent de façon individuelle les plages de performance indiquées, certaines combinaisons de paramètres ne sont néanmoins pas réalisables. Les paramètres peuvent aller en deçà ou au-delà des performances indiquées dans des conditions optimales. Pour une application particulière, veuillez prendre contact avec HNP Mikrosysteme. Les performances du produit peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques.

Patente und Marken

Les micro pompes gérotor (et corps de pompes) sont protégées par les brevets enregistrés suivants : EP 1 354 135 B1 ; US 7,698,818 B2 ; DE 10 2011 001 041 B4 ; CN 103 348 141 B ; US 10,012,220 B2 ; CN 103 732 921 B ; US 9,404,492 B2 ; US 6,520,757 B1. HNP[®], mzi[®], MoDoS[®], μ -Clamp[®], μ Dispense[®], Centifluidic Technologies[®], LiquiDoS[®], smartDoS[®], ColorDoS[®] sont des marques déposées allemandes de HNP Mikrosysteme GmbH.

Kontakt

HNP Mikrosysteme GmbH
18 avenue de la Paix
F-67000 Strasbourg

T +33 | 3.88.64.27.24.
F +33 | 3.88.64.05.83.
myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr

Statut 2019/08