

Fiche produit

Boîtier de raccordement S-G05 · Commandes



Description

Avec ce boîtier S-G05, l'utilisateur bénéficie d'un équipement complémentaire à la fois simple et polyvalent pour le raccordement des micropompes gérotor. Ce boîtier permet le fonctionnement des micropompes gérotor à l'aide du potentiomètre. Elles peuvent être contrôlées par une tension analogique (0–10 V) ou un signal de courant externe (0–20 mA ou plus couramment 4–20 mA) ou une interface. Un module CEM intégré répond aux exigences de l'installation CE du constructeur de moteurs. Un bloc d'alimentation, disponible en option, assure l'alimentation en tension continue de 24 V du boîtier de raccordement à la micropompe gérotor.

Avantages

- Pour le raccordement des micropompes gérotor m zr-2505/2905/4605/7205, m zr-7245, m zr-6355/7255 et m zr-2965/4665/7365
- Boîtier compact en matière plastique
- Simplicité d'utilisation
Potentiomètre, connecteurs standardisés
- Interfaces standardisées 0-10 V, 0(4)-20 mA
- Interface série RS-232
- Diode DEL bicolore pour afficher le mode de fonctionnement
- Borne d'alimentation 24 V, via douille à bride ou bornes à vis
- Modules CEM intégrés

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	24 V DC (12 – 28 V)
Borne d'alimentation	Connecteur à 8 broches et prise DIN 45323
Raccordement de la pompe	Bornes à vis, 8 pôles
Interface série	RS-232, prise SUB-D à 9 pôles
Entrée de consigne de vitesse « Analogique externe »	Potentiomètre interne 10 k Ω ; Signal de tension 0...10 V ; Signal de courant 0...20 mA ou plus couramment 4...20 mA ; réglable au choix via un commutateur DIP
Diode DEL de statut	Ready : vert ; Fault : rouge
Sortie pour erreur « Fault Out »	Open collector max. UB / 30 mA ; pas d'erreur : transféré vers GND ; comme entrée : low 0...0,5 V / high 4 V...UB
Classe de protection	IP 20
Plage de température du fluide	0 ... +50 °C
Dimensions (L x l x H)	Environ 100 x 92 x 35 mm
Poids	Environ 125 g
Remarque	Sous réserve de modifications techniques.

Generell

Même si des paramètres remplissent de façon individuelle les plages de performance indiquées, certaines combinaisons de paramètres ne sont néanmoins pas réalisables. Les paramètres peuvent aller en deçà ou au-delà des performances indiquées dans des conditions optimales. Pour une application particulière, veuillez prendre contact avec HNP Mikrosysteme. Les performances du produit peuvent varier. Sous réserve de modifications techniques.

Brevets et marques

Les micro pompes gérotor (et corps de pompes) sont protégées par les brevets enregistrés suivants : EP 1 354 135 B1 ; US 7,698,818 B2 ; DE 10 2011 001 041 B4 ; CN 103 348 141 B ; US 10,012,220 B2 ; CN 103 732 921 B ; US 9,404,492 B2 ; US 6,520,757 B1.

HNP[®], m_zr[®], MoDoS[®], μ -Clamp[®], μ Dispense[®], Centrifluidic Technologies[®], LiquiDoS[®], smartDoS[®], ColorDoS[®] sont des marques déposées allemandes de HNP Mikrosysteme GmbH.

Contact

HNP Mikrosysteme GmbH
18 avenue de la Paix
F-67000 Strasbourg

T +33 | 3.88.64.27.24.
F +33 | 3.88.64.05.83.
myriam.pitrois@hnp-mikrosysteme.fr

Statut 2019/10